

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pasta-do-polerki-mechanicznej-ultracut-c3-100g-k2-p-14709.html>



Pasta do polerki mechanicznej UltraCut C3+ 100g K2

Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15083
Kod producenta	L001
Kod EAN	5906534013804
Producent	Brak

Opis produktu

Pasta do polerki mechanicznej

ULTRA CUT C3+ K2

K2 ULTRA CUT C3+ to pasta do maszynowego polerowania lakieru.

Usuwa bardzo duże rysy nawet po papierze gradacji 800 i daje perfekcyjny efekt końcowy o wysokim połysku.

Eliminuje wszelkie defekty, skórkę pomarańczową, zacieki, oksydację, rysy i hologramy, przebarwienia.

Pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ w odróżnieniu od wielu produktów charakteryzuje się wysoką szybkością działania.

Nadaje się do polerowania lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, łodzi, mebli, żelkotów, reflektorów, celulozy, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

Pasta K2 ULTRA CUT C3+ nadaje się do użycia z różnej twardości gąbkami polerskimi. Do usuwania niewielkich zarysowań zaleca się używanie gąbki lekkościernej (np. K2 DURAFLEX L613, L643).

Usuując bardzo poważne defekty należy stosować gąbkę mocnościerną (np. K2 DURAFLEX L611, L641) lub gąbkę średniościerną (np. K2 DURAFLEX L612, L642).

Chcąc uzyskać perfekcyjny efekt wykończeniowy na bardzo zniszczonych powierzchniach, zaleca się użycie pasty w dwóch krokach: początkowo z gąbką twardą - usuwanie rys, następnie z gąbką miękką lekkościerną - nabłyszczanie.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed przystąpieniem do polerowania powierzchnia powinna być sucha i odtłuszczona.

Duże defekty można usunąć papierem ściernym.

Nałożyć na gąbkę polerską. Pastę można stosować na sucho lub lekko zwilżyć wodą powierzchnię gąbki polerskiej w celu poprawy poślizgu.

Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min).

Zwiększyć obroty do ok. 1500 obr./min i polerować do uzyskania wysokiego połysku.

Po wypolerowaniu oczyścić powierzchnię przy pomocy mikrowłókna.

Nie dopuszczać do wysychania pasty na elementach plastikowych. Nie przeprowadzać polerowania w pełnym słońcu.

Opakowanie: 100g