

Link do produktu: <https://www.androla.pl/poziomowanie-plytek-kliny-100-klipsy-300-szczypce-p-33210.html>



Poziomowanie płytek kliny 100 klipsy 300 szczypce

Cena	100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34693
Kod producenta	M66062
Kod EAN	5901969116649

Opis produktu

Poziomowanie płytek kliny 100 klipsy 300 szczypce

Nowoczesny system do poziomowania płytek, który w bardzo szybki i łatwy sposób pomaga ułożyć idealnie płytki oszczędzając czas i eliminując niedokładności powierzchni.

Sposób użycia

Po nałożeniu kleju włóż klipsy pod kafel tak, aby z każdej strony płytki znalazły się po 2 klipsy

Dosuń kolejną płytkę do klipsów.

Włóż klin w otwór klipsie i dociśnij aby wyrównać kafelki względem siebie.

Po zastygnięciu zaprawy (kleju) do glazury, usuwamy klips lekko go uderzając.

Zawartość opakowania:

-kliny - 100 sztuk

-klipsy - 300 sztuk

-szczypce do poziomowania płytek ceramicznych

Ilość klinów i klipsów na 1m2 w zależności od rozmiaru płytki:

30 cm x 30 cm - 42 szt

33 cm x 33 cm - 36 szt

40 cm x 40 cm - 20 szt

45 cm x 45 cm - 28 szt

50 cm x 50 cm - 24 szt

60 cm x 60 cm - 10 szt

80 cm x 80 cm - 10 szt

60 cm x 30 cm - 22 szt

100 cm x 50 cm - 16 szt

120 cm x 60 cm - 10 szt

Szczypce przeznaczone do skutecznego, szybkiego a zarazem precyzyjnego poziomowania układanych płytek ceramicznych.

Współpracują z różnymi systemami poziomowania wykorzystującymi kliny montażowe. Szczypce w kontrolowany sposób wciskają

kliny w element unoszący równocześnie narożniki czterech sąsiadujących płytek.

Szczypce wykonane z ocynkowanej blachy stalowej z dodatkowymi, ochronnymi elementami z odpornego tworzywa.

Przeznaczone do wykorzystania przez amatorów i osoby profesjonalnie układające glazurę na ścianach lub podłogach.

Sposób użycia:

Po nałożeniu kleju włóż klipsy pod kafel tak, aby z każdej strony płytki znalazły się po 2 klipsy

Dosuń kolejną płytkę do klipsów.

**Włóż klin w otwór klipsie i dociśnij aby wyrównać kafelki względem siebie.
Po zastygnięciu zaprawy (kleju) do glazury, usuwamy klips lekko go uderzając.**

Parametry:
Rozmiar [mm]: 230
Rozmiar [cal]: 9
Zakres: 20-70mm